

## VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm, Plattform aus Holz, Aufbau Schiebebügel, Gestell in RAL7035 Lichtgrau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 225993



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm
- Ladehöhe 295 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Aufbau Schiebebügel
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie



## Technische Details



|                    |                   |                        |                          |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Transportgerät     | Transportwagen    | klappbar               | nein                     |
| Wagentyp           | Plattformwagen    | Rollen Anzahl / Art    | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Plattformwagentyp  | Schiebebügelwagen | Bereifung              | TPE                      |
| Traglast           | 500 kg            | Radlager               | Kugellager               |
| Ladehöhe           | 295 mm            | Rad Ausstattung        | Lenkrollen mit EasySTOP  |
| Ladeflächenlänge   | 1260 mm           | Radanordnung           | rechteckig               |
| Ladeflächenbreite  | 800 mm            | Höhe                   | 1015 mm                  |
| Material Plattform | Holz              | Farbe                  | lichtgrau // RAL7035     |
| Aufbauten          | Schiebebügel      | Garantie               | 12 Jahre                 |
| nestbar            | nein              | Ladefläche Ausstattung | Plattform aus Holz       |
| Material           | Stahl             | Gewicht                | 37 kg                    |
| Schiebebügel       | 1 Stück           |                        |                          |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203025 |    | Ladefläche für Plattformwagen, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203072 |    | 4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 203075 |   | Schreibtabelle für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4  |
| 203076 |  | Schreibtabelle für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4  |
| 203078 |  | Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 203079 |  | 4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 203082 |  | Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                                  |
| 203088 |  | Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 203089 |  | Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                            |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen                  |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau  |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |