

PE-Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 925 x 1560 x 1145 mm, Inhalt 0,75 m³, Traglast 250 kg, in rot, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 236043

PE-Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 925 x 1560 x 1145 mm
- Schüttkantenhöhe 560 mm
- Inhalt 0,75 m³
- Traglast 250 kg
- Kippfunktion manuell über Radachse
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in rot
- Unterbau Rollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 65 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,75 m ³	ebenerdige Entleerung	ja
Höhe	925 mm	Unterbau	Rollen
Länge	1560 mm	Farbe	rot
Breite	1145 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	250 kg	Bereifung	Polyamid
Höhe Schüttkante	560 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Material	Polyethylen	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	65 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		