

Cascoo Bockrolle



Traglast 200 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243197

Bockrolle

- Traglast 200 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	200 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyamid	Länge Nabe	50 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Rollenlager

Gewicht 0,7 kg