

Hymer Industrie-Stehleiter 6024

Aufstieg beidseitig, 2 x 6
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 0,91 m, Holmlänge 1,5 m,
aus Aluminium

Artikelnummer: 332044



HYMER



Hymer Industrie-Stufenleiter 6024

Ausführung D, A, CH, F

Aufstieg beidseitig

Industrie-Stehleiter

- Länder-Ausführung D, A, CH, F
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,91 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,41 m
- Reichhöhe 2,91 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,5 m
- Stufen-Holm-Verbindung 8-fach vernietet
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept und Spreizsicherung für extra hohe Stabilität



- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- aufgestellt Höhe x Breite 1350 x 525 mm
- Gewicht 8,1 kg
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Breite	525 mm
Leitertyp	Industrie-Stehleiter	klappbar	ja
Ländervariante	Ausführung D, A, CH, F	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	8-fach vernietet
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	D-Holm-Konzept und Spreizsicherung für extra hohe Stabilität
Holmlänge	1,5 m	Sicherheitsbügel	nein
Standhöhe	0,91 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	2,41 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Reichhöhe	2,91 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 6	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	1350 mm	Gewicht	8,1 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss

526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE