

## Moravia

### Rammschutzzecke

#### BLACK BULL

Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 600 x 600 mm, Aus Gütestahlrohr mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte



**MORAVIA**  
kompetent und fair



Artikelnummer: 505234



## Moravia Rammschutzzecke BLACK BULL

### Rammschutzzecke



- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 600 x 600 mm
- Rohrdurchmesser 76 mm
- Wandstärke 3 mm
- Aus Gütestahlrohr mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

## Technische Details






|                        |                        |                       |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verkehrssicherung      | Sicherheitsausstattung | Wandstärke            | 3 mm                  |
| Sicherheitsausstattung | Anfahrerschutz         | Rohrform              | rund                  |
| Rammschutztyp          | Rammschutzzecke        | Befestigungsart       | zum Aufdübeln         |
| Einsatzort             | Außenbereich           | Material              | Gütestahlrohr         |
| Höhe                   | 600 mm                 | Oberfläche Rammschutz | kunststoffbeschichtet |
| Breite                 | 600 mm                 | Farbe Rammschutz      | gelb/schwarz          |

|                  |        |         |       |
|------------------|--------|---------|-------|
| Tiefe            | 600 mm | Gewicht | 22 kg |
| Durchmesser Rohr | 76 mm  |         |       |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 214657 |  | Federelement für Rammschutzbalken, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 146 x 166 mm, Ausgestattet ermöglicht eine Neigung um maximal 10°, Aus Polyurethan in schwarz |
| 505239 |  | Spezialdübel für Rammschutzecke, Ausgestattet mit Schrauben   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 141906 |    | Leitbord, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Aufdübeln  |
| 208495 |    | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abroll-/Schneidevorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 510925 |   | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm   |
| 523822 |  | Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm  |
| 527237 |  | Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Rollen   |