

# PHILIPS

## Lighting



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

### Product gegevens

Algemene informatie		Vermogensfactor (fractie)	
Lichtbron vervangbaar	Nee		0.9
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig
Light source engine type	LED	Aantal producten op MCB van 16 A type B	55
Lighting Technology	LED		
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Lichtstroom	2.000 lm	Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K		
Lichtrendement (nominaal)	105 lm/W	Regelsystemen en dimmers	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Dimbaar	Nee
Kleur lichtbron	830 warmwit	Constance lichtopbrengst	Nee
Bundelspreiding armatuur	110°		
Unified Glare Rating CEN	28	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Reflectormateriaal	-
Line Frequency	50 or 60 Hz	Kleur behuizing	White
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz	Totale lengte	225 mm
Energieverbruik	19 W	Totale breedte	225 mm
Aanloopstroom	4,92 A	Totale hoogte	45 mm
		Totale diameter	225 mm
		Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	45 x 225 x 225 mm

# Ledinaire SlimDownlight

## Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse	IP20/40 [Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
EU RoHS-conform	Ja

## Initiële prestaties (conform IEC)


Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	L65
50.000 uur	

## Productgegevens



Full EOC	871951446433900
Productnaam voor bestelling	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD
Bestelcode	46433900
Lokale code	46433900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929003250832
Volledige productnaam	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD
EAN/UPC - Case	8719514464346



## Maatschets



## Fotometrische gegevens



## Light Distribution Diagram

## Ledinaire SlimDownlight

