

Frame Square Maxi



Frame Square Maxi Grafiet 1980lm 3000K Ra>80 3 h nood

Artikelcode: 605365
EAN: 7021986053654

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.




Elektrisch

System wattage: 21W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1980lm
Noodlumen: EM 360 lm
Werkzaamheid: 94 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L70/B20>100,000
Min. omgevingstemperatuur: 0°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Plastic Opal
Bundelhoek: 110°
Fotobiologische veiligheid: RG 0



Controle/dimmen

Type: 3 h nood

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 310
Breedte (mm) W: 310
Hoogte (mm) H: 77
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.65 / 3.45

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 318 x 318 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 3 6 5 4