

Beépíthető mikrométer 12mm-es szárral



Funkciók	Sorozat 350
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
2 x PRESET	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●
HOLD	●

Specifikáció

Pontosság	±2 μm (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,001 mm
Mérőorsó	Orsózárral, ø 6,35 mm, menetemelkedés 0,5 mm
Tápegység	SR-44 elem
Elem élettartam	~ 2.4 év
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5 mm


Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
264-622	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység mikrométerekhez
264-623	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység mikrométerekhez
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem
305307	Persely Ø12/18 mm 14 mm hossz
306625	Persely Ø 12/Ø 18 mm 16 mm hossz

306625 etalon 350-271-10, 350-273-10 modellhez
305307 etalon 350-261-10 modellhez



Sorozat 350

Beépített mikrométer 25 mm elmozdulással és 12 mm-es szárral a következő előnyöket biztosítja


- Gépekbe és műszerekbe építhető.
- Kiváló víz- és porállóság (IP65 védekezési szint) lehetővé teszi olyan megmunkálási környezetben történő felhasználást, ahol fröccsenő hűtőfolyadéknak van kitéve (kivéve a menetes szárú típusokat).
- A mérési értékek egyértelműen, 0,001 mm-es lépésekben jelennek meg.



350-281-30


Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Megjegyzés	Szár	Szár Ø	Készülék vastagság rögzítő anyához [mm]	Tömeg [g]
350-271-30	0 - 25	Sík (keményfém)	IP65	Sima	12 / 18 mm		230
350-272-30	0 - 25	Sík (keményfém)	Menetes szár	Rögzítővel	M12 x 1	11,5	230
350-273-30	0 - 25	Gömb (SR4)	IP65	Sima	12 / 18 mm		230
350-274-30	0 - 25	Gömb (SR4)	Menetes szár	Rögzítővel	M12 x 1	11,5	230
350-281-30	0 - 25	Sík (keményfém)	IP65	Sima	12 mm		230
350-282-30	0 - 25	Sík (keményfém)	IP65	Rögzítővel	12 mm	11,5	230
350-283-30	0 - 25	Gömb (SR4)	IP65	Sima	12 mm		230
350-284-30	0 - 25	Gömb (SR4)	IP65	Rögzítővel	12 mm	11,5	230
350-261-30	0 - 25	Sík	IP65 nem-forgó kivétel racsni nélkül	Sima	12/18 mm		235



350-281-30 () teljesen behúzott orsóval

350-282-30



350-272-30