



Hauptmerkmale

Produktbereich	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	5,5 Mm Beton 5,5 Mm Ziegel 5 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Minimale Bohrtiefe	25 mm
Schraubendurchmesser	3,5...5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 0,5 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,25 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,4 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,2 kN für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 0,1 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 0,04 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Praktische Belastungsfähigkeit	Scherung: 50 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 25 kg für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 40 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 20 kg für fester Ziegel (Sicherheitsfaktor: 6) Scherung: 10 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 4,5) Auszugslast: 4 kg für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 6)
Farbton	Gelb
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	5,5 mm
Länge	22 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	10
Produktgewicht	0,00039 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,8 cm
VPE 1 Breite	0,8 cm
VPE 1 Länge	2,2 cm
VPE 1 Gewicht	0,4 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	2,8 cm
VPE 2 Breite	4,6 cm

VPE 2 Länge	18,2 cm
VPE 2 Gewicht	52,0 g
VPE 3 Art	BB2
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	5,8 cm
VPE 3 Breite	17,8 cm
VPE 3 Länge	31,2 cm
VPE 3 Gewicht	560,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------