

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424582>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 25, Leitungsaußendurchmesser: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, Material: PP (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: schwarz, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 20 mm

Ihre Vorteile

- Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424582
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BF7CAX
Katalogseite	Seite 683 (C-2-2019)
GTIN	4055626374857
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	79,2 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	FI

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424582>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	inkl. Befestigungsschrauben
-----------	-----------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabeldurchführung
Anzahl der Leitungen	25

Maße

Maßzeichnung	
Breite	56 mm
Höhe	20 mm
Länge	154 mm
Bohrlochabstand horizontal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm
Bohrlochdurchmesser	4 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material innen	PP
Material außen	TPE-SEBS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	3x 3 mm ... 6 mm
	9x 3 mm ... 7 mm
	8x 6 mm ... 9 mm
	4x 6 mm ... 12 mm
	1x 10 mm ... 20 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C

Montage

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424582>


Montagehinweis	M4-Befestigungsschraube, Drehmoment: 1,8 Nm, Innensechskant SW5
	Zur Montage sind die beige packten Befestigungsschrauben zu verwenden. Montagereihenfolge: 1) Multigates mit den beiliegenden Befestigungsschrauben (Drehmoment beachten) befestigen 2) Loch in die Membran stoßen (mit Schraubendreher) oder Spitze des Konus abschneiden 3) Leitung (von außen) durch die Öffnung führen. Leitung ca. 20 mm zurückziehen (zur Verbesserung der Zugentlastung)

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424582>

Zeichnungen




Maßbild

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424582>



Wandausschnittszeichnung

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424582>

Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: EAC-Zulassung



EAC

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424582>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0

27400569

ETIM

ETIM 8.0

EC001004

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31163000

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424582>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de