

Signalleuchte mit integrierter Glühlampe, 5 mm, Blende rund, 24 V, Blende schiefergrau, Lötanschluss



Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Elektrotechnik
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Signalbau
- › Modellbau



Beschreibung

Signalleuchten mit integrierter Glühlampe, Einbaudurchmesser 5 mm

Technische Daten

› Allgemein

| | |
|---|--------------|
| beleuchtbar | ja |
| Farbe der Blende | schiefergrau |
| Form der Blende | rund |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Regellieferzeit | 3 Wochen |
| Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529 | IP40 |
| RoHS konform | ja |
| REACH konform | ja |
| MOQ Auftrag | 10 |

› Einbaumaße

| | |
|----------------|--------|
| Einbauöffnung | 5 mm |
| Einbautiefe | 18 mm |
| Einbauhöhe | 1 mm |
| Maß des Bundes | 5.8 mm |

› Mechanische Kennwerte

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Befestigung | Eindrücken in Einbauöffnung |
| Anschluss rückseitig | Lötanschluss |
| Lötbarkeit | Ja |

Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)

➤ **Elektrische Kennwerte**

Betriebsspannung des
Leuchtmittel, max. 24 V

Zeichnungen

Einbauöffnung-Zeichnungen

