



### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Sicherungsüberwachung
Stromkreistyp	Elektronisch
Geräteanwendung	Signalisierung
Zubehör / Teilekategorie	Elektrozubehör

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	FuPacT (Fupact ISFL) ISFL160 Sicherungslasttrennschalter
Montagemodus	Fixiert
Kontrolltyp	Griff
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400-690 V
Nennbetriebsstrom Ie	3 A (AC-15) bei 200 - 240 V AC 3 A (AC-15) bei 250 V AC 2 A (DC-13) bei 24 V DC
Nenn-Unterbrechungskapazität	2 kA
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V
Minimale Last	10 mA 24 V
Normen	EN 61000-4-5 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
Produktzertifizierungen	CE
Produktgewicht	0,2 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	44,0 cm
VPE 1 Gewicht	322,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	11
VPE 2 Höhe	30,0 cm

VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,144 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------