

02 0251

Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67






Quicklock-Stecker, IP67, Größe 16, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

Approbationen: 

02

0251

Polbilder, von der Steckseite gesehen



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger/Griffkörper	PBT, V-0 nach UL94
Kontaktstift	CuZn, vergoldet
Verriegelung	Zn-Legierung, verchromt
Hutmutter	PBT, V-0 nach UL94

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt	≤ 1,5 mm ² (2- bis 4-polig) ≤ 1,0 mm ² (5- bis 9-polig)
Kabeldurchmesser	5,0–9,0 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom	10 A (2- bis 4-polig) 5 A (5- bis 9-polig)
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	2500 V AC
Kriechstrecke	≥ 2 mm
Luftstrecke	≥ 2 mm
Isolationswiderstand	> 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 0261  0271

02

0251

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
0251 02	2	10	50
0251 03	3	10	50
0251 04	4	10	50
0251 05	5	10	50
0251 07	7	10	50
0251 08	8	10	50
0251 09	9	10	50

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton