

830 Adapterklinge, 1/4 x 165 mm

Kraftform Kompakt Vario ohne Ratschenfunktion - 6 mm Vario-Klingen/Adapter.



EAN:	4013288012425	Abmessung:	165x14x14 mm
Teilenr:	05051835001	Gewicht:	60 g
Artikel-Nr:	830	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	84661038

- Vario-Adapterklinge mit Schnellwechselfutter für Vario-Handhalter
- Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
- 1/4" Schnellwechselfutter mit starkem Dauermagnet
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

Hochwertige Adapterklinge mit starkem Dauermagnet, der den Bit bombenfest hält. 6 mm Sechskantmaterial. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"- Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_830.html

Wera - 830
05051835001 - 4013288012425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bithalter mit Schnellwechselfutter



Wera Schnellwechselhalter stellen eine feste, wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit her. Die Halter sind so konstruiert, dass beim Bitwechsel die äußere Hülse nach vorn geschoben wird und der Bit leicht eingesetzt und entnommen werden kann. In magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm



inch

05051835001	1/4"	6	165	6 9/16
-------------	------	---	-----	--------

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_830.html

Wera - 830
05051835001 - 4013288012425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de