



## 80W LötKolben, EU

Artikelnummer: WLIR8023C  
Weller 80-Watt-LötKolben LED  
Ringlicht, EU



### EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



### HAUPTMERKMALE

LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung:  
Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung:  
Schneller Spitzenwechsel möglich:  
Vielseitige Anwendung:

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen  
Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung  
Einfacher Austausch der Lötspitzen  
Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar – konisch, Meißel, Schraubendreher – perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten



### LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen

### Vielseitige Anwendung

Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar  
– konisch, Meißel, Schraubendreher –  
perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten



### Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung

Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung



### Schneller Spitzenwechsel möglich

Einfacher Austausch der Lötspitzen



## TECHNISCHE DATEN

Leistung	80 W
Spitzengröße	10.0mm

Temperaturbereich °C	485
Mindestbestellmenge	10
Netzkabel	EMEA
EAN	4003019445202
Kabellänge	1.50
Temperaturbereich °F	900
Spannung	230 V
Spitzenform	Chisel
Gewicht in g	345
Gewicht in lb	0.761
CE	✓