

TECHNISCHE DATEN

Sensor: Kontaktfolie

Betriebsspannung: 9 V

Stromaufnahme: max. 33 mA

Batterie: 9 V E-Block 6LR61 (alkalisch), nicht im Lieferumfang

Lautstärke: Alarm: ca. 95 dB(A), Gong laut: ca. 85 dB(A), Gong leise: ca. 65 dB(A)

Alarmdauer: ca. 30 Sek.

Material: schwarzer Kunststoff (Trittmatte); weißer Kunststoff (Signalgeber)

Temperaturbereich: -15° C bis +40° C (Trittmatte); 0° C bis +40° C (Signalgeber)

Lieferumfang: Trittmatte, 10 m Kabel (weiß), Signalgeber, Schrauben und Dübel

Anwendung: Die Matte ist für den Einsatz an einer trockenen Stelle geeignet, sie darf nicht im Regen oder im Wasser stehen

Abmessungen: 560x360 mm (Trittmatte); 56x104x24 mm (Signalgeber)

Gewicht: ca. 180 g (Trittmatte); ca. 100 g (Signalgeber ohne Batterie)

- Wirkungsvolle und unauffällige Absicherung
- Universell einsetzbar
- Trittmatte wird einfach unter den Teppich oder Fußabstreifer gelegt
- Signalgeber wird durch ein dünnes Kabel mit der Matte verbunden und kann dadurch optimal platziert werden
- Je nach Einstellung erfolgt sofort beim Auftreten ein lauter Alarmton bzw. ein lauter oder ein leiser Gongton

Unauffällige Eingangssicherung

- Auch für offene Türen oder Gänge geeignet
- Zuverlässige Meldung durch mechanischen Kontakt
- Einfache und flexible Montage
- Einfache Schalterbedienung mit 3 Funktionen: Alarm, Gong laut, Gong leise

Als Katzenklingel

- Setzt sich die Katze auf die Trittmatte vor der geschlossenen Haus- oder Terrassentür, ertönt sofort das Signal in der Wohnung



TM02

Art.Nr. 33620