

Hebelkettenzüge

LB008S015

Hebelkettenzug Typ LB008 - 800 kg Tragkraft



LB Hebezug mit Hängekranfunktion
Die Zugvariante mit hohem Sicherheitspotential

Mit besonderer Eignung für schwere Zug-, Hebe- und Spannanwendungen zeichnet sich der KITO Hebezug (Hängekran) Modell LB durch seine hohe Leistungsfähigkeit aus. Der Hebezug mit Hängekranfunktion hält dabei den schwierigsten Herausforderungen der Industrie stand. Dies ist z.B. der Fall im Schiffbau, wo Bleche gezogen werden, dort, wo Träger und Kopfträger miteinander verbunden werden müssen und überall dort, wo es auf Präzisionsarbeiten auf engstem Raum ankommt.

- Einzigartige Kettenfreilaufschtaltung
- Feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand
- Robuster und ergonomischer Hebelgriff
- Hochleistungslastdruckbremse
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung V (G 100) gemäß Norm EN 818-7

Technische Daten

Tragkraft (kg)	800
Standardhub (m)	1,5
Kraftaufwand bei Vollast (daN)	28,4
Stranganzahl	1
Gewicht (kg)	5,7
Bauhöhe (mm)	280