

Leuchtmelder 1x LED, 230V rot



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Leuchtmelder 5TE5
Ausführung des Produkts	LED Signalmelder
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel	sonstige
Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert / minimal • Bemessungswert / maximal • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert 	<p>230 V</p> <p>230 V</p> <p>230 V</p>
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Erscheinungsbild	
Farbe / der Linse	rot
Anzahl	

Anzahl der Anschlussklemmen / mit Kreuzschlitz Schraubenkopf	1
--	---

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung	
• minimal	1 mm ²
• maximal	6 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter	
• minimal	1,5 mm ²
• maximal	6 mm ²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	1,2 N·m

Mechanischer Aufbau

Einbautiefe	64 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• minimal	-5 °C
• maximal	40 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
------------------------------------	------------------------------	------------------



VDE



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE5800>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE5800>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE5800

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



