


## Rohrschutz

HxBxT 1000x350x300 mm, Stahlrohr Ø  
48 mm, verzinkt, gelb/schwarz

Artikelnummer: 142022



## Rohrschutz

### zur Wand- und Bodenmontage

- Schützt (Fall-)Rohre, Leitungen, Kabelschächte gegen Anfahrsschäden
- Gütetestahl-Bügel halbrund
- Zum Auf- und Andübeln durch je zwei Boden- und Wandplatten (150x50x5 mm)
- Oberfläche feuerverzinkt

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Spezialdübel mit Schrauben
- Es sind 8 Stück pro Bügel erforderlich

## Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser Rohr	48 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrsschutz	Profil	U-Profil
Rammschutztyp	Rohrschutz	Befestigungsart	Wand- und

			Bodenmontage	
Einsatzort	Außenbereich	Material	Stahlrohr	
Höhe	1000 mm	Oberfläche Rammschutz	verzinkt	
Breite	350 mm	Farbe Rammschutz	gelb/schwarz	
Tiefe	300 mm	Gewicht	14,7 kg	

### Dazu passt auch ...

141906		Leitbord, für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm, aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Aufdübeln
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
400588		Schutzbügel, für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite 1000 x 360 mm, aus Stahl feuerverzinkt, zum Einbetonieren
400661		Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 50 l, Höhe x Breite x Tiefe 745 x 430 x 330 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Polyethylen in rot
509131		Rammschutz-Poller, für den Außenbereich geeignet, Höhe 1200 mm, aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, zum Aufdübeln mit Bodenplatte