

PAVOY

Universalschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 210147



PAVOY Universalschrank Basis

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 17 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Universalschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	600 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Schrank Ausstattung	Böden	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Ordnerhöhen	5 Stück	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	80 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	TÜV geprüft
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	73 kg
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		

Zubehör

210172



Stahlboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Dazu passt auch ...

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

146387



Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch

223689



Kopierpapier, Format DIN A4, 500 Blätter, In hochweiß, Weißegrad (CIE) 161, Grammatur 80 g/m²

223767



Ordner, Format DIN A4, Rückenbreite 75 mm, mit Rückenetikett, aus Pappe/Polypropylen in blau, mit Griffloch