

VARIOfit Palettenroller

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Ladehöhe 280 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP



Artikelnummer: 221831

VARIOfit

12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Paletten-Fahrgestell

Traglast 1200 kg

Palettenroller

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 280 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen
- Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- Mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Druckguss-Felge
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rollertyp	Palettenroller	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast	1200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Euronorm	ja	Höhe	350 mm
Ladehöhe	280 mm	Länge	1200 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Breite	800 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Material	Stahl
Plattform Konstruktion	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Elastik	Garantie	12 Jahre
Material Felge	Aluminium-Druckguss	Gewicht	35,5 kg
Radlager	Präzisions-Rillenkugellager		

Dazu passt auch ...

769235



Palette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in schwarz