

Gedore

GEDORE 3549-02 UK

Drehmomentschlüssel

TORCOFLEX UK 1/4" 5-25 Nm

**GEDORE**

Artikelnummer: 247024



## Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Hebel-Umschaltknarre	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Zielgruppen	Automotive   Industrie   Bau-

			und Nutzfahrzeuge   Verbraucher   Energie   Maschinenbau   Werkstatt   Service   Agriculture   Oil & Gas   Versorgungs
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Gesamtlänge [mm]	285 mm
Gesamtbreite [mm]	35 mm	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Präzision +/-	+/- 3 %	Kopfbreite 1 [mm]	25 mm
Rückschwenkwinkel	15 Grad	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	12,5 mm
1000 V isoliert	nein	Antriebsvierkant [metrisch]	6,3 mm
Anzahl Zähne	24	Sicherung Abtriebsvierkant	Kugelsicherung
Skalentyp	Mono	Einsatzbereich	Montage   Wartung und Instandhaltung
VDE zertifiziert	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	21,5 mm
Drehmoment (max.) [N·m]	25 N·m	Drehmoment (min.) [N·m]	5 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]	1/4 Zoll	Kalibrierlänge	212,5 mm
Gesamthöhe [mm]	35 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Netto-Gewicht [kg]	0,67 kg	Festeinstellung	nein
Skaleneinteilung	ja	Drehmomentbereich (min./max.) [N	5-25 N·m
Anzugsrichtung	rechts	Material	Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Nonius Nm	0,1 N·m	Gewicht	0,67 kg