

Gedore Red GEDORE R62451810 Schraubendraubereinsatz 1/2" TX T40 Länge 55 mm

Artikelnummer: 248135



GEDORE



Technische Details

Gesamtbreite [mm]	22 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met	12,5 mm
Einsatz-Ø Antrieb	22 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Spitzenlänge	17 mm	Gesamtlänge [mm]	55 mm
1000 V isoliert	nein	Oberfläche	Antriebsseite glänzend poliert
Sicherung	Kugelfangrille	Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Abtriebsgröße TX (innen)	T40	Norm	DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Netto-Gewicht [kg]	0,063 kg	Inhalt (Anzahl Stück)	1
VDE zertifiziert	nein	Gewicht	0,08 kg
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl	1/2 Zoll		

