


EKU Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung von Holztüren ab 1215 bis 2850 mm Höhe. (Für Hartholz nicht geeignet)

Produkt-Highlights


-  **Flexibilität** Mit wählbaren Höhen und drei verschiedenen Oberflächenfarben für jede Anwendung die passende Lösung
Das Spannprofil kann je nach Bedarf geklebt oder geschraubt werden
-  **Komfort** Stabile Konstruktion hält die Türe in Position und bleibt während der Bedienung geräuschlos

Technische Vorgaben

-  1215 – 2850 mm
-  300 – 1600 mm
-  16 – 50 mm



Einbaubeispiele



Aluminium

	SAP
Ausrichtbeschlag für Türen bis 2240-2850 mm, Aluminium, eloxiert	707676
Ausrichtbeschlag für Türen bis 2040-2600 mm, Aluminium	707659
Ausrichtbeschlag für Türen bis 1215-1775 mm, Aluminium	707675

Garnitur bestehend aus:		mm	707676	707659	707675
	Ankerbolzen, Zinkdruckguss		4		
	Bride, Kunststoff, schwarz		10	10	10
	Gewindeschneidende Sechskant-Schraube, M6x40 mm, Stahl, verzinkt		4	4	4
	Spannprofil, Aluminium, eloxiert	2063	2		
	Ankerbolzen, Kunststoff, schwarz			4	4
	Spannprofil, Aluminium	1863		2	
	Spannprofil, Aluminium	1038			2

Aluminium, schwarz eloxiert

	SAP
Ausrichtbeschlag für Türen bis 2040-2600 mm, Aluminium, eloxiert, schwarz	710307
Ausrichtbeschlag für Türen bis 1215-1775 mm, Aluminium, eloxiert, schwarz	710306

Garnitur bestehend aus:		mm	710307	710306
	Ankerbolzen, Zinkdruckguss			
	Abdeckkappe, Kunststoff, schwarz			
	Gewindeschneidende Sechskant-Schraube, M6x40 mm, Stahl, verzinkt		4	4
	Spannprofil, Aluminium, eloxiert, schwarz	2063		
	Ankerbolzen, Kunststoff, schwarz		4	4
	Spannprofil, Aluminium, eloxiert, schwarz	1863	2	
	Spannprofil, Aluminium, eloxiert, schwarz	1038		2