


Tischgehäuse - *ratiopac*PRO air

ratiopacPRO air Gehäuse

Bestellinformationen

	Breite w	Tiefe D	Gehäusehöhe H		
			4 HE	5 HE	7 HE
			Leiterplattenhöhe h		
	3 HE	4 HE (3+1 HE)	6 HE		
					
	TE	mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
mit Frontgriffen	28	255.5	24571-846	24571-894	24571-942
	28	315.5	24571-849	24571-897	24571-945
	42	255.5	24571-858	24571-906	24571-954
	42	315.5	24571-861	24571-909	24571-957
	42	375.5	24571-862	24571-910	24571-958
	42	435.5	24571-863	24571-911	24571-959
	63	315.5	24571-873	24571-921	24571-969
	63	375.5	24571-874	24571-922	24571-970
	63	435.5	24571-875	24571-923	24571-971
	84	255.5	24571-882	24571-930	24571-978
	84	315.5	24571-885	24571-933	24571-981
	84	375.5	24571-886	24571-934	24571-982
	84	435.5	24571-887	24571-935	24571-983
		84	495.5	24571-888	24571-936
mit Frontblenden	28	255.5	24571-146	24571-194	24571-242
	28	315.5	24571-149	24571-197	24571-245
	42	255.5	24571-158	24571-206	24571-254
	42	315.5	24571-161	24571-209	24571-257
	42	375.5	24571-162	24571-210	24571-258
	63	255.5	24571-170	24571-218	24571-266
	63	315.5	24571-173	24571-221	24571-269
	63	375.5	24571-174	24571-222	24571-270
	63	435.5	24571-175	24571-223	24571-271
	84	255.5	24571-182	24571-230	24571-278
	84	315.5	24571-185	24571-233	24571-281
	84	375.5	24571-186	24571-234	24571-282
	84	435.5	24571-187	24571-235	24571-283
		84	495.5	24571-188	24571-236
mit 19"-Befestigungswinkeln	84	255.5	24571-582	24571-630	24571-678
	84	315.5	24571-585	24571-633	24571-681
	84	375.5	24571-586	24571-634	24571-682
	84	435.5	24571-587	24571-635	24571-683
	84	495.5	24571-588	24571-636	24571-684

Hinweis

- Maßbilder und Einbautiefen siehe Seite 5.16
- Ausbauteile siehe ab Seite 5.18