

ARCA 705030W



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 705030W
Artikelnummer: 8120137
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074080080
E-Nummer:
 Finland: 3423213
 Elektrische Nummer 8212091935
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 2500154
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben, 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung (mit Schrauben/Dichtung). Türführung integriert.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	700	500	300	MPP ARCA 7050	Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)
inch:	27.6	19.7	11.8	MPMP ARCA 7050	Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 7050	Montageplatte (630x430 mm)
Material:	Polycarbonat				
Unterteilfarbe:	RAL 7035				
Deckelfarbe:	RAL 7035				
Dichtungsmaterial:	Polyurethan				
Temperatur Bereich:					
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C				
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C				
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F				
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F				
Zubehör:				DRS ARCA 705025	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
MPS ARCA 7050	Montageplatte (630x430x2 mm)				
				DRS ARCA 705030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
				IDS ARCA 7050	Innentür (Set)
				PMK ARCA 50	Mastbefestigung, (Set)
				RCS ARCA 7050	Regenschutzkante für 7050
				SBK ARCA 50	Profilschienen, (2 Stück)
				SBK ARCA 70	Profilschienen, (2 Stück)
				DSP ARCA LM	Türfeststeller. Anschlag links, midsize 5070-8060
				DSP ARCA RM	Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060

Auswertung:
Schutzart (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

