

TECHNISCHES DATENBLATT

2618 - Admi®Mörtel



Mörtelspritzschlauch. Geeignet für Mörtel, Beton, Gips, Estrich und viele andere abrasive Medien, abriebfest, mit witterungsbeständiger Decke.

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb 60 - 70 mm³)

Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig

Druckträger: synthetisches Textilgewebe

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
2618-19-40	19 x 6,0	40	40 / 120	190	0,700	MT	4006918385198
2618-25-40	25 x 7,0	40	40 / 120	250	0,800	MT	4006918385259
2618-32-40	32 x 7,0	40	40 / 120	320	1,000	MT	4006918385327
2618-35-40	35 x 7,0	40	40 / 120	350	1,100	MT	4006918385358
2618-50-40	50 x 9,0	40	40 / 120	500	2,250	MT	4006918385518
2618-65-40	65 x 10,0	40	40 / 120	600	2,850	MT	4006918385655
2618-25-10kes	25 x 7,0	10	BD 16	300	0,000	ST	4006918385266
2618-25-10kev	25 x 7,0	10	40	300	0,000	ST	4006918385273
2618-35-13ke	35 x 7,0	13	40 / 120		0,000	ST	4006918385365
2618-50-13ke	50 x 9,0	13	40 / 120	600	0,000	ST	4006918385525

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG