

Artikelnummer: 129212

Kurzbeschreibung: Stapelaar SDJ 1030

Langbeschreibung: Stapelaar SDJ 1030: Handbediende heftrucks zijn bijzonder geschikt voor het af en toe in- en uitstapelen van pallets en andere stukgoederen of het in- en uitladen van vrachtauto's zonder laadplatform. Door de uitsluitend handmatige aandrijving zijn deze apparaten vrijwel altijd gebruiksklaar en goedkoop in onderhoud.

Uitrusting/eigenschappen:

- handmatig heffen d.m.v. dissel of een voetpedaal
- overlastbeveiliging
- traploos regelbaar
- zakken via de handbediende hendel aan handvat dissel
- 40 mm bodemvrijheid voor oneffen vloeren
- stevige handgrepen voor een goede hanteerbaarheid
- beide zwenkwielen met rem zodat hij veilig blijft staan
- beschermerooster voor lading en tralierooster voor maximale veiligheid

Technische gegevens:

- draagvermogen: 1000 kg
- hefbereik: 90 - 3000 mm
- Vrije hefhoogte: 330 mm
- bouwhoogte (vork neergelaten): 2090 mm
- bouwhoogte (vork omhoog): 3505 mm
- afm. vorktanden: l 1150 x b 170 x h 55 mm
- draagbreedte: 550 mm
- totale lengte: 1705 mm
- totale breedte: 860 mm
- draaicircel: 1400 mm
- eigengewicht: 316 kg

