



Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 3, colore grigio, in polistirolo (PS) particolarmente indeformabile e resistente agli urti, per sollecitazioni di carico elevate e una lunga durata

- Idoneità a sistemi di trasporto
- Possibilità di impilamento sicuro longitudinale e trasversale
- Portaetichette integrato
- Idoneità per alimenti (certificato RAL)
- Misura 3 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, grigio)
- Capacità/Capacità massima consentita: 3,82 litri / 1,49 litri
- Portata 28 kg/Carico impilabile: 436 kg
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Accessori a parte: Etichette con pellicola protettiva
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: rotaie da parete in metallo per carichi elevati, scaffali e scaffalature mobili
- P=profondità= 232 mm L=larghezza=148 mm A=altezza=126 mm
- Dimensioni interne: 210x130x114 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	653500
GTIN	4007228700435
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	26

Colore	grigio
Volume in L	3,82
Peso (kg)	0,24
P x L x A (mm)	232 x 148 x 126

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	26
P x L x A (mm)	800 x 290 x 394

Peso lordo unità di imballaggio kg	6,74
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	20
Numero di strati	4
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 1,726

Cartoni per strato	5
Peso (kg)	154,8