

Artikelnummer: 129781

Kurzbeschreibung: Rungenwagen offen, 1300 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Rungenwagen offen, 1300 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3) mm mit Einsteckhülsen. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Ladefläche: 1300 x 800 mm
Außenmaße: 1380 x 880 mm

Ladeflächenhöhe: 305 mm

Rungenlänge: 600 mm

Tragkraft: 1200 kg

Eigengewicht: 53 kg

EAN/GTIN: 4250448501140



Radgröße: 200 mm