

Artikelnummer: 129783

Kurzbeschreibung: Rungenwagen offen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Rungenwagen offen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Ladefläche: 2000 x 800 mm
Außenmaße: 2080 x 880 mm
Ladeflächenhöhe: 305 mm
Rungenlänge: 600 mm

Tragkraft: 1.200 kg

Eigengewicht: 62 kg

EAN/GTIN: 4250448501164



Radgröße: 200 mm