

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2116-15 Gabelhubwagen



Transportgeräte



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. _x000D_ Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Tandem 80 x 70 mm. Reduzierte Tragkraft! Berädung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	1500
Gesamtlänge (mm)	1890
Gesamtbreite (mm)	540
Hubbereich (mm)	85-200
Gabellänge (mm)	1500
Gabelbreite (mm)	160
Tragbreite (mm)	540
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	200 x 50
Gabelrolle Material	Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	80 x 70
Gewicht (kg)	97
Ursprungsland	Malaysia
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	8427900019
GTIN	4017976521169