

## fetra aluminium trappensteekwagen

met 5 sterren-set, draagvermogen  
200 kg, steekplaat breedte x diepte  
320 x 250 mm, wielen met lucht-  
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 119166



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra 5 ster trappensteekwagen

### Draagvermogen 200 kg

aluminium trappensteekwagen



- met 5 sterren-set
- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- hoogte x breedte 1300 x 590 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met wiellager
- set sterwielen met TPE-banden
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	wiellager
type kar	trappensteekwagen	banden sterwielenset	TPE

draagvermogen	200 kg	wiel-Ø sterwielen set	125 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg sterwielen set	kunststof
diepte schep	250 mm	wiellager sterwielen set	groefkogellager
set sterwielen	5 sterren	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1300 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	590 mm
in-/uitklapbaar	nee	levering	gedemonteerd
trapslede	nee	garantie	10 jaar
banden	lucht	gewicht	15 kg
materiaal velg	kunststof		

## Gerelateerde Producten

119195		wiel, banden polyurethaan, diameter x breedte 260 x 85 mm, meerprijs per steekwagen (2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, banden polyurethaan, diameter x breedte 260 x 85 mm, meerprijs per steekwagen (2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar