

fetra Fassroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Ø 630 mm, Kapazität 1 x 200-Liter-Fass, Plattform geschlossen mit Kante aus Stahl, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 309778



fetra
Transportgeräte



fetra Fassroller

Traglast 250 kg

Fassroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Ø 630 mm
- Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
- Plattform geschlossen mit Kante aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 80 mm
- mit TPE-Bereifung auf Polyamid-Felge
- Naben mit Gleitlager
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Rollertyp	Fassroller	Bereifung	TPE

Traglast	250 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	nein	Material Felge	Polyamid
Durchmesser Ladefläche	630 mm	Radlager	Gleitlager
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Durchmesser Rad	80 mm
Plattform Konstruktion	geschlossen mit Kante	Höhe	0 mm
Material Plattform	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Lenkstange	nein	Gewicht	15 kg