

Streugutbehälter -CEMO Plus 3-

- Material: GFK
(glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Farbe Deckel: orange
- Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss
- **Garantie: 10 Jahre***

*auf das Material GFK (Formstabilität, Risse, Dichtheit)

- schlanke, hohe Bauform für minimale Stellflächen
- Split, Sand, Salz usw. einfach einlagern
- **optional mit Staplertaschen (unterfahrbar) für einfaches Ein- und Auslagern**
- korrosions- und witterungsbeständiges Material
- glatte Oberflächen für restlose Entleerung und leichte Reinigung
- stapelbar mit geschlossenem Deckel
- Deckel ohne Werkzeug abnehmbar
- langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand
- Schutz vor äußeren Einflüssen (Regenwasser) durch überhängenden Rand
- kein Verformen oder Ausbeulen des Behälters
- einfache, sichere Handhabung - **Nutzungsdauer von über 20 Jahren**



Modellbeispiel: Streugutbehälter -CEMO Plus 3- (Art. 34106)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Volumen/Maße/Entnahmeöffnung/Staplertaschen/Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

Behälter grau

	34098	100 Liter /890x600x340mm ohne Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grau
	34099	200 Liter /890x600x640mm ohne Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grau
	34100	200 Liter /890x600x640mm mit Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grau
	34101	200 Liter /890x600x690mm ohne Entnahmeöffnung mit Staplertaschen Behälter grau
	34102	200 Liter /890x600x690mm mit Entnahmeöffnung mit Staplertaschen Behälter grau
	34103	400 Liter /1210x820x670mm ohne Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grau
	34104	400 Liter /1210x820x670mm mit Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grau
	34105	400 Liter /1210x820x680mm ohne Entnahmeöffnung mit Staplertaschen Behälter grau
	34106	400 Liter /1210x820x680mm mit Entnahmeöffnung mit Staplertasche Behälter grau

Behälter grün

	34107	100 Liter /890x600x340mm ohne Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grün
	34108	200 Liter /890x600x640mm ohne Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grün
	34109	200 Liter /890x600x640mm mit Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grün
	34110	200 Liter /890x600x690mm ohne Entnahmeöffnung mit Staplertaschen Behälter grün
	34111	200 Liter /890x600x690mm mit Entnahmeöffnung mit Staplertaschen Behälter grün
	34112	400 Liter /1210x820x670mm ohne Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grün

	34113	400 Liter/1210x820x670mm mit Entnahmeöffnung ohne Staplertaschen Behälter grün
	34114	400 Liter/1210x820x680mm ohne Entnahmeöffnung mit Staplertaschen Behälter grün
	34115	400 Liter/1210x820x680mm mit Entnahmeöffnung mit Staplertasche Behälter grün

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:

Streugut

Aufkleber -Streugut- für Streugutbehälter -CEMO-, VPE 5 oder 10 Stk.



Vorhängeschloss für Streugutbehälter -CEMO-

Material: Stahl, verzinkt



Schaufeln, Schneeschaukeln aus Polypropylen, korrosionsbeständig, VPE 10 Stk.

Material: Polypropylen
korrosionsbeständig
Verpackungseinheit 10 Stück



Schneeschaufel aus GFK, mit hoher Kante, Schaufelmaße 560 x 360 mm

Material: GFK
Maße Schaufel (BxH): 560 x 360 mm
Länge mit Stiel: 1610 mm

Weitere Produktabbildungen



Modellbeispiel: Streugutbehälter -CEMO Plus 3- Behälter grün



Modellbeispiel: Streugutbehälter -CEMO Plus 3- Behälter grau, stapelbar



Anwendungsbeispiel: Streugutbehälter unterfahrbar mit Staplertaschen