




H-LIGHT 1

Einbauleuchte, LED, 2700K, rund, schwarz, 20°, 11,5-W, inkl. Treiber, Clipfeder

Die H-LIGHT 1 Einbauleuchten Serie überzeugt durch ihre schlichte und elegante Bauform, das integrierte warmweiße LED-Modul sorgt mit seinem schmalen Abstrahlwinkel von 20° für eine dezente und Ambiente orientierte Ausstrahlung. Dank des im Set enthaltenen LED Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	114480
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	II
Wattage	11 W
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	265 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Höhe	8 cm

Lichtquelle

916341	
--------	---

Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	0.328 kg
Bruttogewicht	0.381 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	8 cm
BIG WHITE Seite	232