

Informacje do zamówienia


Rozmiar nominalny	Śruba mocująca	Wymiary																			Siła trzymania		α ¹⁾			Nr art.			
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	F ₂	min	max					
		min.maks.																											
		[mm]																			[kN]		[°C]		[g]				
Stal																													
6	M12 x 80	8,5	70	14	45 – 50	45	281	55,8	25	-3	27,5	195	185	140	34	73	65	9,5	45	26,5 – 31,5	3	5	115°	-10	80	1492	23330.0006		

1) Kąt rozwarcia może być zmniejszony do 60° przez wciśnięcie sworznia blokującego.

Akcesoria

	Wymiary d ₂ [mm]	 [g]	Nr art.
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal			
	M12 x 80	147,0	23330.9007

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 11.07.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.