

UNILUX

Lampadaire à LED STRATUS

Pour un éclairage ergonomique et efficace au bureau

Eclairage flexible: combine l'éclairage direct et indirect. Confort visuel très élevé grâce à la répartition équilibrée (50:50) de l'éclairage du bureau et de l'éclairage ambiant.

Variateur: intensité réglable en continu en fonction de la lumière du jour et de l'activité

Socle en U: socle en acier particulièrement plat. Peut ainsi être glissé sans encombrer sous le bureau ou autour d'un pied de table


• **source lumineuse :** ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 50 W
- consommation d'énergie pondérée : 50 kWh / 1000 h
- flux lumineux : 6581 lumens
- température de couleur : 4100 Kelvin (blanc froid)
- indice de rendu de couleur (Ra) : 83
- durée de vie : 50.000 heures

- matériau : colonne et tête en aluminium, socle en acier
- hauteur : 1.950 mm
- dimensions du socle : 445 x 258 mm
- longueur de la tête de lampe : 984 mm
- avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe

Exemples d'utilisation :


- grâce à la tête toute en longueur, la lampe convient également pour de grands plans de travail




Lampadaire à LED STRATUS



Lampadaire à LED STRATUS, vue de profil



Visuel de référence: Montre le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire à LED STRATUS	soacle	argent	50 watts	4.100 K	100-240 V	D	400124564	64000356