



## Lexmark MX510 Serie



MX51x de/dhe

### Flexibel. Schnell. Funktionsstark.

Die Geräte der Lexmark MX510 Serie sparen Zeit durch schnelle Prozessor-, Druck-, Kopier- und Scangeschwindigkeiten und bringen Ihr Business mit effizienten Produktivitätslösungen voran. Sie wünschen noch mehr Lösungen? Dann haben wir den MX511de mit Faxfunktion oder den MX511dhe mit Fax und integrierter Festplatte für Sie.

### Mehr erledigen. Zeit sparen.

Ab sofort erledigen Sie wesentlich mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Reibungslosere Workflows und höhere Geschwindigkeiten sind nur einige der herausragenden Features, die Ihr Unternehmen produktiver machen.

**Schnellere Verarbeitung:** Erhöhen Sie Ihre Druck-, Scan- und Kopiergeschwindigkeiten, indem Sie den bis auf 2,5 GB ausbaubaren Speicher, einen 800 MHz Dual-Core-Prozessor und Gigabit Ethernet nutzen.



Bis zu 42 S./  
Min.



10,9-cm-Touchscreen



Lösungen



Sicherheit



**Zuverlässige Leistung:** Drucken Sie im Handumdrehen bis zu 12.000 Seiten pro Monat und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

**Halten Sie Ihren Drucker auf Trab:** Mit einer maximalen Zuführungskapazität von bis zu 2.000 Blatt und einer Tonerkassette mit extra hoher Kapazität müssen Sie seltener Papier nachlegen oder Kassetten austauschen.

**Aufgaben schnell erledigen:** Erleben Sie Druckgeschwindigkeiten von bis zu 42 Seiten pro Minute plus Ausgabe der ersten gedruckten oder kopierten Seite in 6,5 Sekunden.

### Professionelle Ergebnisse. Ganz ohne Schulung.

Gestochen scharfe Ausdrücke von Anfang an. Unsere Multifunktionslösungen mit bedienerfreundlichem Touchscreen und beeindruckender Geschwindigkeit erledigen jeden Druckauftrag im Eiltempo.

**Intelligent und bedienerfreundlich:** Der 10,9 cm große Farb-Touchscreen gewährt Zugriff auf vorinstallierte Produktivitätslösungen und ermöglicht die einfache Systembedienung durch intelligente und intuitive Navigation.

**Frontseitiger USB-Anschluss:** Der bequeme USB-Anschluss ermöglicht eine einfache Vorschau und den Druck von PDF-Dateien und vielen anderen Dateiformaten direkt am Drucker - ganz ohne PC.



### **Drucken auf einer Vielzahl von Medien:**

Mit integriertem beidseitigen Druck<sup>7</sup> und Unterstützung verschiedenster Druckmedien leisten Sie mehr für Ihr Unternehmen und sparen gleichzeitig Papier.

### **Innovativer Toner für bessere Leistung:**

Steigern Sie die Systemleistung mit Unison Toner von Lexmark, der von der ersten bis zur letzten Seite beständige Druckqualität liefert.

### **Solutionsfähig für intelligentere Workflows.**

Unsere solutionsfähigen, umweltfreundlichen Systeme vereinfachen Abläufe und erleichtern Ihnen die schnelle Anpassung an veränderte Geschäftsanforderungen, damit Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.

**Nicht mehr, sondern intelligenter arbeiten:** Wenn Sie eine Mobiltelefon-App bedienen können, werden Ihnen auch die vorinstallierten Lösungen keine Schwierigkeiten bereiten. Durch einfache Berührung des Touchscreens haben Sie Zugriff auf Kurzbefehle zum schnellen Scannen, Drucken oder Senden von Faxen, zum Senden und Empfangen von E-Mails und anderen unternehmenswichtigen Dokumente.

**Schont Ressourcen und die Umwelt:** Mit vorinstallierten Lösungen wie Eco-Kopie und „Formulare und Favoriten“ drucken Sie nur die Formulare, die Sie brauchen und sparen Toner, Papier und Energie.


### **Sicherheit für das gesamte**

**Unternehmen:** Ab sofort können Sie die Nutzung nach Mitarbeiter authentifizieren, autorisieren und überwachen und schützen gleichzeitig vertrauliche Daten durch Standard-Netzwerksicherheitsprotokolle.


**Jederzeit und überall drucken\*:** Mit diesem System drucken Sie von App-fähigen mobilen Geräten genauso wie vom Desktop Ihres PCs.

<sup>7</sup>Weitere Informationen zu mobilen Lösungen von Lexmark finden Sie unter [lexmark.com/mobile](http://lexmark.com/mobile)


Standard  
 Optional



Drehbarer Unterschrank



Verstellbare Druckerbasis



- 10,9-cm-Touchscreen
- 100-Blatt-Universalzuführung
- 250-Blatt-Zuführung
- 250-Blatt-Zuführung/550-Blatt-Zuführung
- 250-Blatt-Zuführung/550-Blatt-Zuführung
- 250-Blatt-Zuführung/550-Blatt-Zuführung

Produktspezifikationen	Lexmark MX510de	Lexmark MX511de	Lexmark MX511dhe
<b>Drucken</b>			
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)		
Druckgeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>6</sup>	Schwarz: 42 Seiten/Minute		
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 6,5 Sekunden		
Druckauflösung	Schwarz: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Speicher / Prozessor	Standard: 512 MB / Maximal: 2.560 MB / Dual Core, 800 MHz		
Festplatte	Optional verfügbar	In Konfiguration enthalten	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>3</sup>	2.000 - 12.000 Seiten		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>4</sup>	120.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)		
<b>Kopieren</b>			
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4: ): Bis zu <sup>6</sup>	Schwarz: 42 Seiten/Minute		
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 6,5 Sekunden		
<b>Scannen</b>			
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbett-Scanner mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) / RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendautomatik)		
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	Schwarz: 18 Seiten/Minute / Farbe: 8 Seiten/Minute		
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 41 Seiten/Minute / Farbe: 19 Seiten/Minute		
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	ADF: 50 Blatt		
<b>Faxen</b>			
Modemgeschwindigkeit	N/A Kbps	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps	
<b>Verbrauchsmaterialien<sup>2</sup></b>			
Kapazität Tonerpatronen (Bis zu) <sup>1</sup>	Tonerpatronen für 2.500 Seiten, Tonerpatronen für 10.000 Seiten, Tonerpatronen für 20.000 Seiten		
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu <sup>5</sup>	60.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Im Lieferumfang enthaltene Tonerpatronen <sup>1</sup>	Starter-Rückgabe-Tonerpatrone für 5.000 Seiten		
<b>Papierhandhabung</b>			
Papierhandhabung Standard	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte Duplexeinheit		
Papierhandhabung optional	250-Blatt-Zuführung, Abschließbare 550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung		
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 350 Blatt / Maximal: 2.000 Blatt		
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt		
Unterstützte Medien	Karton, Briefumschläge, Papieretiketten, Normalpapier, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> → Handbücher (nur Englisch), Folien		
Unterstützte Medienformate	Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, A4, A5, A6, Briefumschlag DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universal		
<b>Allgemeine Angaben<sup>7</sup></b>			
Standard-Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 1 interner Kartensteckplatz, Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ B)		
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		
Geräuschemission	Drucken: 56 dB(A) / Kopieren: 56 dB(A) / Scannen: 55 dB(A)		
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 2.896 Meter		
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	502 x 489 x 452 mm / 21,8 kg		

<sup>1</sup>Durchschnittliche Standardkapazität für Seiten gemäß ISO/IEC 19752. <sup>2</sup>Das Produkt funktioniert nur mit Austauschpatronen, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region vorgesehen sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>3</sup>Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. <sup>4</sup>"Maximales monatliches Druckvolumen" wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. <sup>5</sup>Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren. <sup>6</sup>Die Druck- und Kopiergeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).



[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

© 2015 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.