

META

rayonnage à palettes - rayonnage départ MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1825 x 800 mm, 3 emplacements (lisse incl.), entreposage transversal, force par palette 1500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 221030



Das Lagersystem



META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage de départ

rayonnage à palettes - rayonnage départ



- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1825 x 800 mm
- charge maximale par élément 7500 kg
- largeur du compartiment 1800 mm
- réglable au pas de 50 mm
- 3 emplacements (lisse incl.)
- entreposage transversal







- force par palette 1500 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	stabilité des tablettes / niveau	profilés en caisson fermés
type de rayonnage	rayonnage à palettes	tablette réglable au pas	50 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	largeur de compartiment	1800 mm
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	3300 mm	surface de traverses	finition peinture époxy
largeur	1825 mm	alignement angle d'installation	droit
profondeur	800 mm	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
charge maxi par élément	7500 kg	exécution couleur	orangé rouge/galvanisé // RAL2001
emplacement	3 pièce	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
niveaux de stockage	3 pièce	livraison	démonté
entreposage	transversal	conseil d'utilisation charge max	des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
utilisation	unilatéral	certification RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	Poids	89,7944 kg
type tablette/niveau	traverses		

Accessoires

220968		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 1825 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 500 kg, le fond est inséré, grosseur de la maille 60 x 40 mm, tige de support 25 x 2 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
221023		traverses longitudinales pour rayonnage à palettes, longueur 1825 mm, charge max./élément 13600 kg, force par paire en combinaison avec le type de cadre 1 / type de cadre 2 2700 / 2750 kg, 2 emplacements pour stockage longitudinal, entreposage longitudinal, traverses galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL2001 orangé rouge

221026		rayonnage à palettes - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1825 x 800 mm, 3 emplacements (lisse incl.), entreposage transversal, force par palette 1500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
503899		support angulaire pour rayonnage à palettes, profondeur 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 1150 kg, avec butée d'arrêt, en acier avec laquage en RAL2001 orangé rouge
691499		protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à chevillaer
736804		supports transversaux pour rayonnage à palettes, profondeur 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 400 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
736826		pièce intermédiaire pour rayonnage double, longueur 200 mm
767557		supports transversaux pour rayonnage à palettes, profondeur 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 1100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Cela s'adapte aussi ...

213058		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm
216175		caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
991754		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc