

chariot pour classeurs

force 150 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 728 x 315
mm, châssis avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7001 gris argenté

Numéro d'article: 223021



Chariot pour classeurs

beaucoup de place pour les classeurs

chariot pour classeurs

- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 728 x 315 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7001 gris argenté
- structure en acier
- panneau en bois avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition RAL7035 gris clair
- hauteur x longueur x largeur 1015 x 950 x 455 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- Produit livré livré monté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plateaux	3 pièce
type de chariot	chariot pour classeurs	alignement de niveaux	droit
charge	150 kg	longueur de plateau	728 mm
hauteur	1015 mm	largeur de plateau	315 mm

longueur	950 mm	capacité de classeurs	18 pièce
largeur	455 mm	poignée	2 pièce
matériau de plaque	bois	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
surface de plaque	avec revêtement en plastique	Ø de roue	100 mm
couleur de la plaque	gris clair // RAL7035	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau de châssis	acier	livraison	livré monté
surface	finition peinture époxy	Poids	31 kg
couleur	gris argent // RAL7001		