

Scangrip Lampe portable MAG PRO

Ampoule : DEL COB

Numéro d'article: 235380



Lampe portable




- hauteur x largeur x profondeur 43 x 62 x 261 mm
- Ampoule : DEL COB
- classe d'efficacité énergétique A
- durée d'éclairage 15 h
- Avec variateur de 10 à 100 %
- pivotant à 180°, aimant intégré et crochets de fixation
- affichage numérique, avec affichage de batterie
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	Accessoires	hauteur	43 mm
type d'ampoule	DEL COB	largeur	62 mm

Classe d'efficacité énergétique	A	profondeur	261 mm
Durée d'éclairage	15 h	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
flux lumineux	600	garantie	3 années
avec variateur	oui	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
Affichage	numérique, avec affichage de batterie	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
exécution tête de lampe	pivotant à 180°, aimant intégré et crochets de fixation	Marque selon le registre allemand	Scangrip
fonction lampe	Avec variateur de 10 à 100 %	Poids	0,48 kg

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute