

## Casco roulette pivotante



force 300 kg, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec Palier de pivotement, jante en polyamide, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243688



roulette pivotante

- force 300 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 200 mm
- espacement des trous des vis 105x76/84 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier inoxydable
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	Longueur de moyeu	59 mm
Diamètre de roue	200 mm	distance trou de vis	105x76/84 mm

matériau de jante	polyamide	Poids	1,72 kg
roulement	Palier de pivotement		