

Feuille de données du produit



Article N°: 12585 Chariot à barres de poussée

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. 4 barres à boulonner, hauteur utile 500 mm. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1200
Longueur de surface utile (mm)	1600
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	283
Longueur totale (mm)	1676
Largeur totale (mm)	800
Hauteur totale (mm)	887
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	200 x 50
Poids (kg)	60
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976125855