

# Feuille de données du produit



Article N°: 22849 Rouleur de palettes

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyuréthane jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation. Déplacement silencieux sur sols plats. Roues non traçantes.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	1050
Longueur de surface utile (mm)	810
Largeur de surface utile (mm)	610
Hauteur de zone de chargement (mm)	282
Longueur totale (mm)	855
Largeur totale (mm)	655
Hauteur totale (mm)	329
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	200 x 50
Configuration	pour palettes industrielles
Poids (kg)	34
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976228495