

# Feuille de données du produit



Article N°: 71302 Roue pivotante à bandage polyuréthane

**Equipements de manutention**

125 x 40 mm, roue à bandage polyuréthane monté sur jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Armature en tôle d'acier galvanisée. Déplacement silencieux, résistant à la plupart des produits corrosifs, longue durée de vie.



## Détails techniques:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Charge totale (kg)</b>           | 200           |
| <b>Roues (mm)</b>                   | 125 x 40      |
| <b>Type de pneu</b>                 | Polyuréthane  |
| <b>Hauteur (mm)</b>                 | 165           |
| <b>Platine (mm)</b>                 | 105 x 80      |
| <b>Dis. Entre perforations (mm)</b> | 80/76 x 60    |
| <b>Perforations (mm)</b>            | 9             |
| <b>Poids (kg)</b>                   | 1,3           |
| <b>Pays d'origine</b>               | Chine         |
| <b>Garantie (ans)</b>               | 10            |
| <b>Code douanier</b>                | 73269098      |
| <b>GTIN</b>                         | 4017976713021 |