

## QUICK Flachrändelfräser PM links 21,5 mm Teilung 0,8



### QUICK 272-608

Rändelfräser; Flachrändelung RAA gem. DIN 82; Ausführung: PM-Stahl, Zahnflanken geschliffen; 30° links, unbeschichtet; Anwendung: für Rändelfräswerkzeuge Nr. 19100 ab; Teilung 0,8 mm; Rändelfräser-Durchmesser 21,5 mm; links

<b>Teilung:</b>	0,8 Millimeter
<b>Durchmesser:</b>	21,5 Millimeter
<b>Ausführung:</b>	links
<b>Marke:</b>	QUICK