


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 22849 Palletonderwagen



Voor pallets en gasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, polyurethaan wielen, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geringe rolweerstand, elastische loop en geruisloze loop.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	1050
laadvlak lengte (mm)	810
laadvlak breedte (mm)	610
Laadvlakhoogte (mm)	282
Totale lengte (mm)	855
Totale breedte (mm)	655
Totale hoogte (mm)	329
Wielen	Polyurethaan
Wielmaat (mm)	200 x 50
Uitvoering	voor industriële pallets
Gewicht (kg)	34
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976228495