

Artikelnummer: 125457

Kurzbeschreibung: ESD-Tischwagen, 4 Etagen, 1200 x 800 mm, bis 600 kg, Stahl/Holz, schiefergrau

Langbeschreibung: ESD-Tischwagen, 4 Etagen, versch. Ladeflächen, bis 600 kg, Stahl/Holz, schiefergrau: Mit dem ESD-Tischwagen transportieren Sie elektrisch empfindliche Waren mit einem Gewicht bis 600 kg. Der schiefergraue Wagen ist vollständig elektrisch leitfähig und sorgt für eine ständige Erdung. Um sensible Waren oder Geräteteile zu transportieren, sind in ESD-Schutzbereichen leitfähige Transportmittel wie der ESD-Tischwagen vonnöten. Alle Teile des Wagens sind mit leitfähigen Oberflächen versehen, die eine ständige Erdung sicherstellen und eine Aufladung verhindern. Auf vier Etagen können Sie Ihre Materialien und Güter unterbringen. Von den vier Böden sind drei lose, sodass Sie diese herausnehmen können, um höhere Waren unterzubringen. Gefertigt ist der robuste Wagen aus Stahl, der mit einer leitfähigen Pulverbeschichtung behandelt wurde. Die TPE-Rollen sind ebenfalls ESD-konform, laufen geräuscharm und kreiden nicht. Der Wagen lässt sich ohne großen Widerstand manövrieren, außerdem können Sie die Lenkrollen bei Bedarf feststellen, um einen sicheren Stand sicherzustellen. Der Wagen ist mit verschiedenen Ladeflächenmassen erhältlich. Ladefläche: Holzwerkstoffplatte, elektrisch leitfähig beschichtet (DIN 68765) 4 Etagen: 1 fester, 3 lose Böden zur individuellen Konfiguration Ladeflächenmasse: 1000 x 600/700 bzw. 1200 x 800 mm Etagenhöhen: 276, 676, 1076, 1476 mm Tragkraft pro Etage: 50 kg Gesamt-Tragkraft: 600 kg Farbe: Hellgrau Rahmenkonstruktion und Bereifung: Geschweißt aus Stahlrohr und Profilstahl, mit elektrisch leitfähiger Pulverbeschichtung Schraub- und Steckkonstruktion Farbe: Schiefergrau RAL 70152 Bock- und 2 Lenkrollen Lenkrollen feststellbar (EN 1757-3) TPE-ESD-Bereifung, 200 x 40 mm, mit geringem Anfahr-, Schwenk- und Rollwiderstand, geräuscharm, nicht kreidend Einsatzzweck: ESD-Tischwagen mit vollständig leitfähigen Oberflächen für die Anwendung im Elektronikbereich (ESD-Schutzbereichen) Weitere Details: Elektrisch leitfähig Erfüllt die Europäische Norm EN 1757-3 Gesamtmasse: L 1169/1169/1369 x B 609/709/809 x H 1800 mm Gewicht: 69, 76 bzw. 109 kg Made in Germany 10 Jahre Garantie



EAN/GTIN: 4017976093031