

**Artikelnummer:** 96715

**Kurzbeschreibung:** Edelstahlwagen, H950 x L1070 x B670 mm, 3 Etagen

**Langbeschreibung:** Edelstahl-Servierwagen: Dieser Etagenwagen mit Rohrschiebebügel ist aus Chrom-Nickel-Stahl, die tiefgezogenen Böden sind aus Chrom-Stahl mit umlaufendem Rand gefertigt und schalldämmend unterfüttert. Mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Der Etagenwagen ist 4 elastischen, leicht laufenden und spurlosen Lenkrollen, Naben mit Kugellager und 2 Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Die rostfreien Rollen sind gemäß DIN 18867 Teil 8 geprüft. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Material: Chrom-Nickel-Stahl  
Material Böden: Chrom-Stahl Gesamthöhe: 950 mm Etagenabstand (licht): 275 mm Höhe oberer Boden: 850 mm 2 Lenkrollen mit Feststeller Tragkraft pro Boden: 80 kg Gesamtragkraft: 150 kg



**EAN/GTIN:** 4017976150192